

KARTA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU

MOLEKO silikon sanitarny to trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy o kwaśnym (octanowym) systemie utwardzania, zawierający środki zapobiegające powstawaniu i rozwojowi pleśni, grzybów i glonów. Odporny na działanie wody, promieniowania UV, niskich i wysokich temperatur, co pozwala na stosowanie produktu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

ZASTOSOWANIE

Silikon sanitarny Moleko przeznaczony jest do spoinowania okładzin ceramicznych, szczególnie w narożach ścian, w połączeniach ścian z podłogą i w miejscach przebiegu dylatacji. Służy również do wypełniania szczelin przy urządzeniach sanitarnych np. wokół wanien, brodzików, umywalek, a także mebli kuchennych, kanałów powietrznych i przewodów instalacji sanitarnych i grzewczych. Z uwagi na zawarte w składzie składniki zapobiegające pokrywaniu się utwardzonej spoiny pleśnią silikon Moleko znajduje zastosowanie zwłaszcza w pomieszczeniach sanitarnych np. łazienkach, kabinach prysznicowych, toaletach, kuchniach, pralniach oraz w innych pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności. Posiada bardzo dobrą przyczepność do powszechnie stosowanych w budownictwie nienasiąkliwych materiałów takich jak: płytki ceramiczne (glazura, terakota, gres, klinkier) szkło oraz elementy porcelanowe, fajansowe i emaliowane. Silikon sanitarny Moleko można także stosować na powierzchniach z silnie przylegającą powłoką malarską oraz na zabezpieczonych antykorozyjnie metalowych elementach, jak również na innych nietypowych materiałach. Czynności należy poprzedzić wykonaniem próby przyczepności. Moleko silikon sanitarny nie może być wykorzystany w pracach związanych z klejeniem akwariów lub konstrukcji dekoracyjnych w akwariach.

DANE TECHNICZNE

- Kolor:** biały, bezbarwny
- Baza chemiczna:** Acetoksy silikon
- Temperatura pracy:** od +5 °C do +40° C
- Odporność na działanie temperatury:** -45 °C do +150°C
- Gęstość (ASTM D 1045/86):** 0,96 ± 0,03 g/cm³
- Wytłaczanie (ISO 6927):** 500 g/ min
- Czas tworzenia naskórka:** : 5-10 min. (25 C° i 50% R.H)
- Czas utwardzania:** 1 dzień / 2mm (25 C° i 50% R.H)
- Moduł elastyczności 100% (MPa) (ASTM D412):** ≥ 0,4 MPa
- Wytrzymałość na rozciąganie (ASTM D412):** ≥ 2,00 MPa
- Wydłużenie przy zerwaniu (ASTM D412):** 570%
- Twardość (ASTM D 53505):** 17 Shore A
- Pojemność:** 280 ml
- Opakowanie:** kartusz
- Ilość sztuk w kartonie:** 12

SPOSÓB UŻYCIA:

Powierzchnie powinny być czyste, suche, wolne od kurzu, pyłu i tłuszczu. Przed użyciem obciąć końcówkę tuby i nakręcić aplikator docinając go na odpowiednią grubość spoiny. Masę wyciskać za pomocą odpowiedniego pistoletu. Nałożone szczeliwo można wygładzić szpachelką lub innym narzędziem zmoczonym wodnym roztworem mydła lub innym podobnym środkiem.

PRZECZYSZCZANIE

Produkt należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz innych źródeł ciepła i zapłonu. Temperatura przechowywania od +5°C do +25°C. Termin ważności 18 miesięcy od daty produkcji.

BEZPIECZEŃSTWO

Podczas używania należy przestrzegać ogólnych zasad BHP. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu lub przeczytać etykietę na opakowaniu.

Informacje zawarte niniejszej karcie technicznej, szczególności zalecenia dotyczące sposobu warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania użytkowania produktu, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz dobrej wierz. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm krajowych europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.

Dystrybutor:
B plus B spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
e-mail: moleko@bplusb.pl

Producent:
Gajda Group
Ul. Malownicza 77a,
42-271 Częstochowa

www.moleko.pl